



© 2012 KNOP REHATEK AB

Röst & Ljudkontakt LAK-900

Röst & Ljudkontakten larmar när ett ljud överskrider ett visst värde

Röst & Ljudkontakten larmar när ett ljud överskrider dess inställda värden. Det innebär att man kan få ett larm t.ex. när brukaren ropar på hjälp.

Om en brukare har svårt att sova och gärna vill upp och vandra runt på natten kan man även använda Röst och ljudkontakten som en bullervakt i rummet.

Separat mikrofon kan användas för mer precis ljudupptagning.

Röst och ljudkontakten har även en reläutgång för inkoppling till ett trådbundet larmsystem.

Tekniska data

Strömförsörjning: Nätadapter; 15 V AC, 190 mA

Räckvidd: Upp till 150m vid fri sikt*

Storlek: 95 x 105 x 38 (mm)

Vikt: Exl nätadapter: 140 g
Inkl nätadapter: 345 g

*Beroende av yttre förhållanden

Beställning

LAK-900

Art nr

LAK900

Tillbehör

Separat mikrofon MI821

Reläkablar kan tillverkas efter önskemål.

KNOP REHATEK AB

Kristinebergsvägen 17

302 41 Halmstad

Tel: 035 - 35000

E-post: knop@knop.se Web: www.knop.se



KNOP
REHATEK